

品番：EA776AM-3

品名：ペーハー計(ハン型)



販売価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜) / 15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/18 22:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0764ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-660PH
pH測定範囲	2.0~12.0pH	温度測定範囲	0.0~50.0℃
精度	pH:±0.3pH 温度:±1.0℃	分解能	pH:0.1pH 温度:0.1℃
電源	LR44×4個(付属)	サイズ	φ38×171mm
重量	82g	付属品	ハンドストラップ、取扱説明書
標準液(別売)	EA776AL-21(pH4.01) EA776AL-22(pH6.86) EA776AL-23(pH9.18) EA776AL-24(pH10.01)	センサ	pH:ガラス電極 温度:サーミスタ
防水性能	JIS C 0920 IPX5に準拠	材質	指示計:ABS樹脂 センサ電極:ガラス

土壌の管理、水質管理等に

3点キャリブレーション機能

(pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)

※pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。

センサー交換可能

ホールド機能、自動温度補償(ATC)機能、センサ感度表示機能、安定表示機能付き

キャリブレーション機能、表示固定HOLD、オートパワーオフ機能付き

濡れた手でも操作可能です。

トレーサビリティ校正・JCSS校正：非対応

注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※取引証明などの用途にはご使用できません。

※ご使用上の注意

- ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
- ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
- ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。
- ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。
- ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないよう取扱いにご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.