

品番：EA776AM-6

品名：ペーハー計(ペン型)



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/18 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0764ページ		



#### 仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-670PH
測定範囲	pH: 2.00~12.00pH 温度: 0.0~50.0°C	測定精度	pH: ±0.20pH 温度: ±1.0°C
分解能	pH: 0.01pH 温度: 0.1°C	電源	CR-2032×2個(付属)
サイズ	36(W)×20(D)×224(H)mm	センサーサイズ	φ12×115mm
重量	63g	材質	本体: ABS樹脂 センサ電極: ガラス
センサ	pH: ガラス電極 温度: サーミスタ	防水性能	JIS C 0920 IPX4に準拠
サンプリング	約1秒	電池寿命	連続測定: 約400時間
付属品	ガラス電極保護ボトル、取扱説明書	使用環境	0~50°C、80%RH以下(結露なきこと)
保管環境	0~50°C(結露なきこと)		

高精度で電極交換可能なペンタイプpH計

表示部が上を向いているので使用中も視認性が高く表示が大変見やすいです。

3点キャリブレーション機能  
(pH4.01、pH6.86、pH10.01)

※ pH値は温度25℃の場合

※ pH標準液は別売り(オプション)です。正確なpH測定にはpH標準液の購入をお勧めします。

自動温度補償(ATC)機能付

センサー交換はできません

ホールド機能

20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付

センサ部形状が細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定することが可能なペンタイプpH計です。

濡れた手でも操作可能です。

トレーサビリティ校正・JCSS校正：非対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※取引証明などの用途にはご使用できません。

※ご使用上の注意

- ・有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0~2)、強アルカリ(pH12~14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
- ・水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。
- ・飲食物を測定する場合、測定可能な量(PHP-31の場合はセンサ先端が3cm以上浸る程度)を別の容器に採取して測定してください。測定したものは飲食しないでください。
- ・ガラス電極はガラス製です。破損しないよう取扱いにご注意ください。
- ・万一、ガラス電極が破損した場合は、ケガをしないように取扱いにご注意ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.