

品番：EA776B-51

品名：コンパクト水分計(木材・建築素材用)



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2025/07/17 12:19現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0778ページ		



平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック

仕様

測定範囲	木材:軟木:6.7～51.4%、堅木:3.8～31.6% 建築素材:コンクリート・モルタル:0～5%、石膏・プラスター:0～23.5%	精度	木材:±2% 建築素材:±0.2%
分解能	木材:0.1% 建築素材:0.1%	電源	9V電池×1本(付属)
サイズ	81(W)×36(D)×154(H)mm	材質	樹脂
重量	226g(電池含む)	使用温度	気温0～40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満
保管温度	気温-10～60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと	連続使用時間	約35時間
機能	・素材グループ選択(:4種) ・ホールド機能 ・液晶バックライト ・高含水アラーム ・LED乾湿インジケータ ・自動電源オフ ・測定値表示、素材種別表示	付属品	・取扱説明書 ・保証書 ・シリアル番号登録済タグ(本体貼付) ・純正品検査証 ・コンタクトカード ・ハードケース

衝撃吸収、携帯に便利な専用ハードケース(標準付属)
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。

平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック。

数値と12桁LEDカラー乾湿インジケーターで測定結果が一目瞭然。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.