

品番：EA776B-52

品名：コンパクト水分計(木材・建築素材用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 45,000円(税抜)／49,500円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 45,000円(税抜)／49,500円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/02/22 05:31現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0766ページ                      |      |   |



平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック

仕様

|      |                                                                                                                                                     |        |                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 測定範囲 | 木材:3.0～56.4% ※62種選択<br>建築素材:硬石膏セメント:0～3.3%<br>(CMモード時:0～3.1%)、コンクリート:0～5%、発泡コンクリート:0～66.5%、石膏・プラスター:0～23.5%、石灰混ブロック:0～5.5%、モルタル:0～5%(CMモード時:0～3.8%) | 精度     | 木材:±2%<br>建築素材:±0.2%               |
| 分解能  | 水分計:0.1%<br>建築素材:0.01%                                                                                                                              | 電源     | 9V電池×1本(付属)                        |
| 機能   | ・素材グループ選択(:68種)<br>・CMモード(カーバイド法測定)<br>・インデックスモード<br>・自動ホールド機能<br>・液晶バックライト<br>・高含水アラーム<br>・LED乾湿インジケーター<br>・自動電源オフ<br>・測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示   | サイズ    | 81(W)×36(D)×154(H)mm               |
| 重量   | 226g(電池含む)                                                                                                                                          | 使用温度   | 気温0～40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満 |
| 保管温度 | 気温-10～60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと                                                                                                                          | 連続使用時間 | 約40時間                              |

|                                                                                    |                             |     |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 材質                                                                                 | 樹脂                          | 付属品 | ・取扱説明書<br>・保証書<br>・シリアル番号登録済タグ(本体貼付)<br>・純正品検査証<br>・コンタクトカード<br>・ハードケース |
| 注意                                                                                 | 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |     |                                                                         |
| 衝撃吸収、携帯に便利な専用ハードケース(標準付属)                                                          |                             |     |                                                                         |
| 全メニューが日本語表記                                                                        |                             |     |                                                                         |
| 豊富な素材選択<br>日本の木材【ヒバ・ヒノキ・クリ・ケヤキ・ナラ・サクラ】など木材62種、<br>コンクリート・石膏・プラスターなど建築素材6種。         |                             |     |                                                                         |
| 【インデックスモード】<br>含水率ではなく、数値(0～1000)で素早く含水部発見が可能。<br>素材グループに選択肢がない素材測定もインデックスモードなら可能。 |                             |     |                                                                         |
| 平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック。                                       |                             |     |                                                                         |
| 数値と12桁LEDカラー乾湿インジケーターで測定結果が一目瞭然。                                                   |                             |     |                                                                         |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.