

品番：EA776BC-1A

品名：導電率計



販売価格	72,000円(税抜) / 79,200円(税込)		
カタログ価格	72,000円(税抜) / 79,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 20:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ハンナインストルメンツ	型番	HI8633N
測定範囲	0.0~199.9 μ S/cm、0~1999 μ S/cm、0.00~19.99mS/cm、0.0~199.9mS/cm	分解能	測定範囲を参照
精度	$\pm 1\%$ F.S	使用温度	0~50 $^{\circ}$ C
電源	9V電池 \times 1個(付属)	サイズ	79.5(W) \times 37(D) \times 144.6(H)mm
重量	230g		

12.88mS/cm標準液(1回分)付属

導電率電極(1mケーブル付)

ノイズ誤差	$\pm 2\%$ F.S.	校正	手動で1点校正
温度係数	2%/ $^{\circ}$ C	使用環境	0~50 $^{\circ}$ C、100%RH
電池寿命	連続使用で約100時間		

主に製造、品質管理の現場での用途に適した機種です。

測定範囲が4つのレンジに分かれていますので、より正確な測定が可能となっています。

4極リング式導電電極は丈夫なPVC製で、屋内でも野外でも使用できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA776BC-1B コメント 変更点:温度補償(手動→自動)</p>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.