

品番：EA776BC-5

品名：[防水型]導電率計



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0765ページ		



#### 仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	CD-6021
測定範囲( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )	0~19990	分解能( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )	10
測定精度	$\pm 1\%$ FS	サンプリング	約3回/秒
使用温湿度範囲	0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	保存温湿度	-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ	$\phi 37.5 \times 170(\text{H})\text{mm}$	重量	約87g(電池含む)
電源	CR2032リチウム電池×2個(付属)	防水保護等級	IP57準拠
付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>●取扱説明書(保証書付)</li><li>●校正標準液</li><li>●導電率センサー(本体接続済)</li><li>●校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)</li><li>●CR2032リチウム電池×2個(テスト用)</li></ul>	校正	不可

センサー交換が可能な防水型導電率計

ATC(自動温度補正機能)付

厨房やプールなどの環境にも安心して使用可能

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.