

品番：EA776BC-7A

品名：導電率計(TDS)



販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/07 11:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0777ページ		



仕様

メーカー	ハンナインスツルメンツ	型番	HI98301N
セット内容	・本体(電極一体型) ・電極保護キャップ ・CR2032リチウムイオン電池1個 ・TDS標準液4袋(機種による) ・日本語取扱説明書他	TDS	測定範囲:0~2000mg/L(ppm) 検出単位:1mg/L 精度(@25℃):±2%F.S. 校正:自動で1点(1382ppmを使用)
温度	測定範囲:0.0~50.0℃ 検出単位:0.1℃ 精度(@25℃):±0.5℃	温度補償	自動(0~50℃)
使用外部環境	0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型	電源	CR2032リチウムイオン電池×1個(付属) (約250時間の継続使用が可能)
自動電源オフ	8分後、60分後、OFFから選択	サイズ	40(W)×17(D)×160(H)mm
重量	75g		

標準液は4回分付属

画面にはTDSと温度を同時に表示

日常防水型・電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製

本体一体型の電極(交換不可)

校正は自動で1点

読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク

電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.