

品番：EA776BC-8A

品名：導電率計(EC/TDS)



販売価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0765ページ		



#### 仕様

メーカー	ハンナインストルメンツ	型番	HI98311N
セット内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・本体</li><li>・EC電極(HI 73311)</li><li>・電極交換用スティック</li><li>・電極保護キャップEC&amp;TDS標準液 各3袋</li><li>・LR-44ボタン電池4個</li><li>・取扱説明書</li></ul>	測定範囲	EC:0~3999 $\mu$ S/cm TDS:0~2000ppm 温度:0~60 $^{\circ}$ C(検出単位:0.1 $^{\circ}$ C)
分解能	EC:1 $\mu$ S/cm TDS:1ppm 温度:0.1 $^{\circ}$ C	精度	EC:±2%FS TDS:±2%FS 温度±0.5 $^{\circ}$ C
温度補償	自動(温度係数は0.0~2.4%/ $^{\circ}$ Cで設定可能)	使用外部環境	0~50 $^{\circ}$ C(相対湿度100%以下) 日常防水型
TDS換算率	0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)	電源	LR-44ボタン電池×4個(付属)
連続使用時間	約100時間の継続使用が可能	オートパワーオフ	8分間の未使用后
サイズ	40×26×163mm	重量	100g
校正	自動で1点校正	使用可能な標準液	EC:1413 $\mu$ S/cm TDS:1382ppm

大きくクリアな表示部で導電率と温度を同時に表示

画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示

電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製

電極の交換は簡単

読み取り値を固定できるホールド機能

電池残量が少なくなると画面上でお知らせ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.