

品番 : EA776BC-8A

品名 : 導電率計(EC/TDS)



販売価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 05:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0777ページ		



仕様

メーカー	ハンナインstruments	型番	HI98311N
セット内容	・本体 ・EC電極(HI 73311) ・電極交換用スティック ・電極保護キャップEC&TDS標準液 各3袋 ・LR-44ボタン電池4個 ・取扱説明書	測定範囲	EC:0~3999 μ S/cm TDS:0~2000ppm 温度:0~60°C(検出単位:0.1°C)
分解能	EC:1 μ S/cm TDS:1ppm 温度:0.1°C	精度	EC:±2%FS TDS:±2%FS 温度±0.5°C
温度補償	自動(温度係数は0.0~2.4%/°Cで設定可能)	使用外部環境	0~50°C(相対湿度100%以下) 日常防水型
TDS換算率	0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)	電源	LR-44ボタン電池×4個(付属)
連続使用時間	約100時間の継続使用が可能	オートパワーオフ	8分間の未使用後
サイズ	40×26×163mm	重量	100g
校正	自動で1点校正	使用可能な標準液	EC:1413 μ S/cm TDS:1382ppm

大きくクリアな表示部で導電率と温度を同時に表示

画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示

電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製

電極の交換は簡単

読み取り値を固定できるホールド機能

電池残量が少なくなると画面上でお知らせ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.