

品番：EA776BD-10

品名：デジタル糖度計(屈折計)



販売価格	42,000円(税抜)／46,200円(税込)		
カタログ価格	42,000円(税抜)／46,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/05/21 04:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0775ページ		



仕様

メーカー	ハンナインスツルメンツ	型番	HI96801
測定範囲	Brix:0.0～85.0% 温度:0.0～80.0℃	分解能	Brix:0.1%Brix 温度:0.1℃
精度	Brix:±0.2%Brix 温度:±0.3℃	校正	水(蒸留水、精製水)
温度補償	自動(10～40℃)	測定時間	約1.5秒
測定必要量	約2滴	光源	黄色LED
セル	ステンレスリング&フリントガラスプリズム	電源	9Vアルカリ電池×1(付属)
電池寿命	約5000回	サイズ	102×67×192mm
重量	420g	材質	ABS樹脂
防水性能	IP65		
糖度(% Brix)と温度を測定			
数滴のサンプルと数秒で簡単に測定			
精製水や蒸留水で校正も簡単			
温度表示と自動温度補償機能			

測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠

オートオフ機能付(約3分)

食品や農業分野のほか、クーラント液／冷却水の濃度、工業分野では糖度計＝濃度計として切削油濃度の管理としても使用されます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.