

品番：EA776BD-32

品名：デジタル糖度計(遮光タイプ / 防塵・防水型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/06 13:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0763ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| メーカー     | シンワ測定  | 型番       | 70183                                       |
| 測定範囲(糖度) | 0.0~93.0%(遮光タイプ)                             | サイズ      | 62×34×125mm                                 |
| 重量       | 150g   | 測定範囲     | 屈折率:1.3330~1.5261<br>温度:0.0~40.0℃           |
| 分解能      | 最小表示:糖度(Brix値)0.1%<br>屈折率:0.0001<br>温度:0.1℃  | 精度       | 精度:糖度(Brix値):±0.2%<br>屈折率:±0.0003<br>温度:±1℃ |
| 防塵・防水性能  | IP65   | 電源       | 単4アルカリ乾電池×1本(付属)                            |
| 使用温度     | 5~40℃  | 使用照度条件   | 60,000lx以下                                  |
| 自動温度補正範囲 | 5~40℃  | オートパワーオフ | 無操作状態で約1分後                                  |
| 材質       | 本体:ABS樹脂<br>カバー:ポリ塩化ビニル樹脂                    | 付属品      | 収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布                      |
| 用途       | ・野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。<br>・工業用油の屈折率の測定に。 | 最小表示     | 糖度(Brix値):0.1%<br>屈折率:0.0001<br>温度:0.1℃     |

糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。

文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。

環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうか製品だけでわかる。

糖度 (Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。

クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。

劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。

はちみつ(80%前後)や、各種油(65%前後)など、工業分野まで幅広く測定可能

液晶表示で測定値が分かりやすい。

屋外でも測定可能。収穫してすぐに数値を確認できる。

防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗しやすい。

糖度と温度を測定できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.