

品番：EA776BD-33

品名：デジタル糖度計(防塵・防水型)



販売価格	29,700円(税抜)／ 32,670円(税込)		
カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/21 06:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0775ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	71910
測定範囲	濃度:0～90% 温度:0～40℃	サイズ	58×25×120mm
重量	130g	分解能	濃度:0.1% 温度:0.1℃
精度	濃度:±0.2% 温度:±1℃	最小表示	濃度:0.1% 温度:0.1℃
電源	単4電池×1本(付属)	防塵・防水性能	IP65
使用温度	5～40℃	使用照度条件	10,000lx以下
自動温度補正範囲	5～40℃	オートパワーオフ	無操作状態で約1分後
材質	ABS樹脂	付属品	収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布

糖度と温度を測定できます。

工業用油(水溶性)などの濃度測定に

補正值設定機能付

環境温度表示機能付

オートパワーオフ機能付

文字高10mmの大型液晶表示で測定値が分かりやすい。

防水性能:いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けません。

防塵性能:粉塵が侵入しません。

屋内専用

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.