

品番：EA776BE-31

品名：0-20.0ppm 溶存酸素計



販売価格	50,000円(税抜)／ 55,000円(税込)		
カタログ価格	50,000円(税抜)／55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/07/17 18:31現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0778ページ		



仕様

メーカー	FUSO	型番	DO-5519E
測定範囲	溶存酸素:0～20.0mg/L 気中酸素:0～100.0% 温度:0～50℃	分解能	溶存酸素:0.1mg/L 気中酸素:0.1% 温度:0.1℃
精度	溶存酸素:±0.4mg/L 気中酸素:±0.7%(参考値) 酸素:±0.8℃	機能	最高・最低値表示、データホールド、オートパワーオフ
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	60(W)×33(D)×135(H)mm
重量	450g	補正可能値	温度(自動):0～50℃ %塩分(自動):0～39%塩分(重量%) 高度(手動):0～3900m
ディスプレイ表示	44mm×29mmLCD	サンプリング	約1秒
使用環境温湿度	0～50℃、80%RH以下	測定方式	ポーラログラフ式(温度センサ付)
酸素プローブ	φ 28mm×190mm	コード長	4m
付属品	酸素プローブ・ダイヤフラム付電極 キャップ・電解液・取扱説明書		
電解液付属(5回分)			
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。			

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.