

品番：EA776BW-1

品名：150mm ブレーキフルードテスター



販売価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
カタログ価格	8,820円(税抜) / 9,702円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/10 01:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			





ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします

仕様

用途	ブレーキオイル内の水分量の測定に		
ランプ表示でフルード液の状態をお知らせします。			
電源	単4電池×1本(モニター用電池付属)	全長	150mm
先端サイズ	φ3.5×13(L)mm、プローブ間:3mm	重量	60g
使用方法	1、ブレーキフルードリザーバーからキャップを取り外します。 2、ブレーキフルードテスターからキャップを取り外します。 3、テスター上部の電源ボタンを押すと、緑のLEDが点灯します。 4、ブレーキフルード内に金属プローブの全体を入れます。 5、1秒後に、フルードの状況を確認するためのカラーチャートとLEDの色を合わせます。テスターは12秒後に自動的に電源が切れます。		

代替品

	品番	EA776BW-1A
--	----	------------

	<p>コメント 変更点:DOT-4対応</p>
	<p>品番 EA776BW-11 コメント メカ違い</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.