


品番：EA776BY-19

品名：フルードテスター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 22,100円(税抜) / 24,310円(税込) | | |
| カタログ価格 | 22,100円(税抜) / 24,310円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/05/26 00:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0288ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|----------------|------|---|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | AG601 |
| サイズ | 25×150×40(H)mm | 測定範囲 | 冷却水(エチレン): -55℃～0℃ (最少目盛5℃) 冷却水(プロピレン): -50℃～0℃ (最少目盛5℃) バッテリー液: 1.10～1.40kg/L (最少目盛0.01kg/L) |
| 重量(g) | 150 | 付属品 | 液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース |

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。

プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。

冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B)

バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.