

品番：EA776C-81

品名：[防水型] 残留塩素計



販売価格	44,200円(税抜) / 48,620円(税込)		
カタログ価格	44,200円(税抜) / 48,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/16 01:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0766ページ		



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	FTC-1000PE
測定範囲	●遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L ●温度:0~+60℃	分解能	●遊離残留塩素:0.01mg/L ●温度:0.1℃
測定精度	●遊離残留塩素:±2%FS ●温度:±1℃	測定原理	ポーラログラフ方式(3電極式)
サンプリング	約3回/秒	使用温湿度範囲	0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)	サイズ	40(W)×48(D)×185(H)mm
重量	約130g(電池含む)	電源	単4形乾電池×1本(付属)
電池寿命	約60時間(アルカリ電池使用時)	防水・防塵等級	IP67準拠
校正	不可	機能	●ATC(自動温度補正機能) ●オートホールド ●バックライト ●オートパワーオフ(20分)
用途	各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。	付属品	●取扱説明書(保証書付き) ●単4形乾電池×1本(テスト用) ●残留塩素標準センサー

ポーラログラフ方式(3電極式)の為、試薬が不要です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.