

品番：EA780BA-12A

品名：レーザーライン(90°ライン)



販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 14:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

レーザー	垂直4ライン	角度精度	±0.5mm/1m
使用距離	15m(使用環境による)	レーザー波長	635nm
レーザー出力	<1mW(クラスII)	電源	単3電池×2本(付属)
電池寿命	15時間	動作温度	0~+50℃
保管温度	-10~+70℃	サイズ	200(W)×100(D)×48(H)mm
重量	240g(電池含む)		

気泡管(2個)付

付属品	キャリングケース、 レーザー確認メガネ、 ピン×2個(本体裏面に付属)		
-----	---	--	--

4つのレーザーラインは床の調整に最適です。

水平と垂直の気泡管で簡単に合わせるすることができます。

レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。

ピン付で壁面取付簡単

代替品

--	--



品番 EA780BA-12B

コメント 変更点:レーザービームの眼鏡付属なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.