

品番：EA780BA-14

品名：レーザーライン(コパ°外型)



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



水平・垂直の3ラインと、サイドから90°ラインが出力されます

仕様

ライン	垂直(2本)、水平(1本)	ライン色	赤
自動補正範囲	3°	使用距離	15m(使用環境による)
指示精度	±0.35mm/m	波長	635nm
出力	1mW以下(クラスII)	使用温度範囲	0~40°C
保管温度	-10~70°C	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	69(W)×65(D)×69(H)mm	重量	285g

水平・垂直の3ラインと、サイドから90°ラインが出力されます。

斜面や傾きを測定することができるスロープ機能付

簡単調整できるクランプ付

衝撃緩和ゴムカバー付

付属品 クランプ、キャリーケース

※事業者向けの製品です。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p>品番 EA780BA-12B コメント 変更点:重量</p>
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.