

品番：EA780BS-11

品名：レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット)



販売価格	98,800円(税抜) / 108,680円(税込)		
カタログ価格	98,800円(税抜) / 108,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/05 19:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0727ページ		



仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	ALC44G
仕様	セット(クランプ・受光器付)	ライン	垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス (4V4H)
使用距離	約30m(付属の受光器SS-30G使用时、但し使用環境により異なる)	指示精度	水平・垂直:±1.5mm/7.5m 鉛直:±1mm/3m
線幅	1.5mm/5m	自動補正範囲	±3°
波長	515nm±2% 緑色半導体レーザー	レーザー出力	1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)
連続使用時間	受光器(通常)モード全照射:約10時間 高輝度モード:約6時間	制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)
防塵・防水	IP54	電源	充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)
サイズ	105×80×94mm	重量	本体:500g(電池含む)
付属品	充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ		

コンパクトなフルライングリーンレーザー

入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能

地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.