

品番：EA780BS-21

品名：レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)



販売価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
カタログ価格	11,800円(税抜) / 12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/03 12:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0727ページ		



仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	SJ-10G
仕様	本体のみ	ライン	水平・垂直
指示精度	水平・垂直: ±1.5mm/5m	線幅	1.5mm/5m
自動補正範囲	±3°	波長	515nm±2%
レーザー出力	2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)	制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)
連続使用時間	約13時間	電源	単三乾電池×2本(付属)
サイズ	70×66×46mm	重量	152g(電池含まず)
三脚取付ねじ	1/4"	付属品	専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本

縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出し器

手のひらに収まるコンパクトサイズ

お手持ちのカメラ用三脚に取付可能

自動補正OFF機能付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.