


品番：EA780K-2A

品名：レーザー墨出し器



販売価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
カタログ価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/03 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0726ページ		



カタログ訂正

26/04/16 オプションの三脚はEA780KB-1Bになります。(No.57 1160)

仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	ATL-23
仕様	本体のみ	ライン	垂直・水平・地墨点
使用距離	屋内モード:約10m、 屋外モード:約25m(受光器使用時)	指示精度	±1mm/10m
線幅	約2mm/5m	自動補正範囲	±4°
波長	ライン:635nm、地墨点:650nm	レーザー出力	1mW以下(クラス:1M)
防塵・防滴	IP54	電源	単3電池×3本(付属)
サイズ	98(W)×100(D)×160(H)mm	重量	800g
光源	可視光半導体レーザー	レーザー色	レッド
制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)	傾斜アラーム	約±4°以上でレーザー光点滅
微調整範囲	360°、全周にわたって微調整可	連続使用時間	連続約18時間
水平ライン照射角	約120°	たちライン照射角	約135°
動作温度範囲	-10℃~+40℃	付属品	収納ケース、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3本、取扱説明書

レーザークラス1M(JIS C 6802)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ビームをのぞき込まないこと

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.