

品番：EA780K-30

品名：[EA780K-3A用] 受光器



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/01 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0727ページ		



#### 仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	LRV-4RG
仕様	受光器(クランプ付)	測定範囲	1.5m~25m(※作業環境により異なります)
表示	赤色ダイオード(上下2個) 青色ダイオード(中央1個)	中心検出表示	青色ダイオード点灯 及びブザー連続音によりお知らせ
精度	レーザーラインの中心から±1.0mm以内	サイズ	68(W)×26(D)×140(H)mm
重量	170g	電源	9Vアルカリ電池(※マンガン電池も使用可)
連続動作時間	約30時間	オートパワーオフ時間	約10分(手動電源オフも可)
防塵・防滴	IP56		

レーザークランプ付  
(取付可能幅:0~約55mm)

※受光器を購入される際は、レーザー墨出器本体の対応受光器を取扱説明書等で必ずご確認ください。

※検出動作範囲はレーザー墨出器本体によって異なります。使用される本体の作業範囲(屋外モード)を参照ください。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

EA780K-3A、-3SA用受光器  
(リアルグリーンレーザー墨出器専用)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.