


品番：EA780K-6A

品名：レーザー墨出し器(グリーンレーザー)



販売価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
カタログ価格	58,000円(税抜) / 63,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/01 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0727ページ		



#### 仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	ATL-25RG
仕様	本体のみ	ライン	垂直、水平、地墨
使用距離	屋内モード: 約10m、 屋外モード: 約25m(受光器使用で)	指示精度	水平・垂直ライン±1mm/10m
線幅	約2mm/5m	自動補正範囲	±3°
波長	515nm(緑色)、(地墨:650nm:赤色)	レーザー出力	1mW以下(レーザークラス2)
連続使用時間	約5時間	防塵・防滴	IP54
電源	単3電池×4本(付属)または充電電池4本(別売)、ACアダプター(付属)	サイズ	113(W)×113(D)×173(H)mm
重量	1000g	光源	可視光半導体レーザー
レーザー色	ライン: 緑 地墨点: 赤	制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)
傾斜アラーム	約±3°以上でレーザー光点滅	微調整範囲	360°、全周にわたって微調整可
水平ライン照射角	120°	たちライン照射角	135°
動作温度範囲	-10℃~+40℃	付属品	収納ケース、レーザー光線確認めがね、ACアダプター、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)

屋外対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ビームをのぞき込まないこと

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.