品番: EA780KA-11

品名:レーザーライン[レッドレーザ-]



販売価格	33,900円 (税抜)/37,290円(税込)				
カタログ価 格	33,900円(税抜)/37,290円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/10 07:37現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0737ページ				











仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	LLP-5+
レーザー色	レッド	ライン	十字
到達距離	最大10m	指示精度	±1mm/5m(直線性)
波長	635nm	出力	1mW以下
電源	AC100Vアダプター	サイズ	60(W)×55(D)×40(H)mm
重量	167g(本体のみ)	付属品	ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート
光源	赤色半導体レーザー	レーザー照射角	約130°
調整範囲	360°、上下・左右全周にわたって微調整可	動作温度範囲	−5℃~+45℃
ライン幅	約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm) ※本機はレーザーポイントを引き延ばして照射する構造のため、照射した中心点が最大で太く、両端にいくに従って細くなります。	連続使用時間	約8時間(※連続8時間以上の使用は 機器が破損する恐れがありますのでご 注意ください)
磁束密度	3200ガウス	防塵・防滴	IP54
用途	・石膏ボードや木材等の切断の際の目 印	ケーブル長	本体:約0.65m、 ACアダプター:約1.6m

- ・位置あわせガイド ・機械設置の際の位置表示
- ・傾斜(斜め)取付

2ライン

3箇所の回転部があるため、上下左右360°あらゆる方向にラインを照射できます。

台座がマグネットになっているため、取付が簡単です。

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインを表示

レーザークラス2(JIS C 6802:2005)

※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)

※ビームをのぞき込まないこと

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.