

品番 : EA780KA-6A

品名 : レーザーライン (グリーンレーザー)



販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



コンパクトコーングリーンレーザー! たち1本水平360°

仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	ATL-CX10RG
仕様	本体+マグネットウントセット	ライン	水平360°たち約130°
使用距離	屋内使用時: 約10m 受光器使用時: 約25m	指示精度	±1.5mm/5m
線幅	約2mm/5m	自動補正範囲	約±4°
波長	515nm	レーザー出力	1mW以下
電源	単3電池4本(付属)、ACアダプター(別売)	サイズ	91(W)×68(D)×100(H)mm(本体)
重量	460g(本体)	付属品	収納ケース、単3アルカリ乾電池4本
光源	可視光半導体レーザー	レーザー色	グリーン
動作温度範囲	-10°C~+35°C	制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)
傾斜アラーム	約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音	防塵・防滴	IP54

連続使用時間

約7時間

三脚取付ねじ

1/4"

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)

床、天井、窓枠などの水平出しに最適

1つの光源で水平360°照射

ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。

2WAY電源、乾電池(付属)またはACアダプター(別売)100VのAC電源にも対応できます。

明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー

軽量、コンパクト

マグネットマウントで鉄骨などに取付け可能、レーザー用三脚(5/8inch)に取付け可能

専用脚で、3本の準備ねじで接地面の傾きに対し水平に調整できます。

受光器対応(別売)

マルチクランプに取付可能(別売)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.