

品番：EA780MA-2A

品名：レーザー墨出し器(三脚・受光器付)



販売価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
カタログ価格	62,800円(税抜) / 69,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



仕様

メーカー	マイト工業	型番	MG-41A
仕様	セット(三脚・受光器付)	ライン	垂直(2ライン)・水平・鉛直・地墨
使用距離	約30m(受光器使用で)	指示精度	±1mm/10m
線幅	約3.5mm/10m	自動補正範囲	±3°
波長	635nm(高精度赤ライン)	レーザー出力	2.5mW以下(クラス1M)
連続使用時間	約4.5~5時間(全灯時)	サイズ	φ105×190(H)mm
電源	単3電池×3本(付属)	重量	1kg
回転機構	360°回転・微調整機構	指示方式	磁気ダンパー(ジンバル機構)
付属品	単3アルカリ電池3本、レーザーメガネ、受光器、ロッドアダプター、9V乾電池、収納ケース、ベルト、L型アクリル板	防塵・防水	IP54
三脚ねじ径	5/8"		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

品番	EA780MA-2B
コメント	変更点:AC100Vリチウム電池使用可能



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.