

品番：EA780MA-2B

品名：レーザー墨出し器(三脚・受光器付)



販売価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜) / 69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0727ページ		



仕様

メーカー	マイト工業	型番	MGL-42RP
仕様	セット(三脚・受光器付)	指示精度	±1mm/10m
線幅	約3.5mm/10m	自動補正範囲	±3°
波長	ライン:635nm、地墨:650nm	レーザー出力	2.5mW以下(クラス1M)
連続使用時間	単三電池:約4.5~5時間(全灯時) リチウム電池:約24時間(全灯時)	防塵・防水	IP54
電源	単三電池×4本(付属) リチウム電池(別売品) AC100V(ACアダプター別売品)	サイズ	φ140×189(H)mm
重量	0.9kg	三脚ねじ径	5/8"
付属品	・収納ケース ・収納ケースベルト ・レーザーメガネ ・L型アクリル板 ・脚先ゴム(3個) ・受光器(MK-300) ・ロッドアダプター ・受光器用9V電池 ・単三電池BOX単三アルカリ電池 ・傾斜用アダプター	ライン	垂直(2ライン)・水平・鉛直・地墨
使用距離	約25m(受光器使用で)	回転機構	360°回転・微調整機構

指示方式	ジンバル式(磁気制動方式)		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
ライン位置が見やすいドット付			
傾斜機能付きで斜め照射が可能(傾斜用アダプター付)			
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能			
水平・縦4方向(矩)・地墨点			
明るく見やすい高輝度タイプ			
10m±1mmの高精度			
屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.