

品番：EA780T-12

品名：レーザー墨出し器



販売価格	78,000円(税抜)／85,800円(税込)			
カタログ価格	78,000円(税抜)／85,800円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 18:52現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

ライン	垂直・水平・直角・鉛直点・地墨	使用距離	15m(受光器使用で)
指示精度	水平・垂直:±1mm/7.5m、 直角:90°± (2mm/7.5m)、 鉛直点:±1mm /3m	照射ライン精度	±0.81mm/10m
線幅	約2.5mm/7.5m	自動補正範囲	±2° (範囲外はレーザーライン消灯)
制動方式	マグネットダンパー方式		
防塵・防水設計			
使用温度	−5〜40℃	波長	ライン:635nm、 下部ポイント:650nm
レーザー出力	2.5mW以下(クラス1M)	連続使用時間	輝度モード:約9時間、 通常モード:約14時間
電池寿命警告	レーザー光点滅 点滅後レーザー消灯、 チ部LEDのみ点滅) (30秒間 スウィッ	電源	単3電池×3本(付属)

サイズ	φ 112×168(H)mm	重量	本体:約1200g(電池含む)、 ケース収納時:約 2450g
付属品	アルミケース、ショルダーベルト		
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能			
壁際4.5cmのレーザー照射が可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.