

品番 : EA780XP-37

品名 : $\phi 13.2 \times 160\text{mm}$ グリーンレーザーインター(変換プリズム)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,900円(税抜)／15,290円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,900円(税抜)／15,290円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/15 12:45現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1856ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------------|------|---------------------|
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | LPG-1L |
| ビーム径 | 約5mm(3m先) | 出力 | 最大1mW(クラス2) |
| 波長 | 532nm | 到達距離 | 約200m(夜間使用時) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 材質 | 本体:真鍮 スイッチ:ABS樹脂 |
| サイズ | $\phi 13.2 \times 160\text{mm}$ | 重量 | 83g(電池含) |
| レーザー色 | グリーン | 伸縮長 | 160mm |
| 連続使用時間 | 約4時間 | 照射形状 | ドット・ライン |
| 使用温度範囲 | +15°～+35° | | |

可視光半導体レーザー

会議やプレゼンテーション、作業指示に

ドットをラインに変更できる変換プリズム付

携帯に便利なクリップ付ペンタイプ

消費生活用製品安全法(PSC)適合品

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.