

品番：EA780XP-50

品名：12.9x144.5x12.9mm レーザーポインター(高輝度)



販売価格	6,980円(税抜)／7,678円(税込)		
カタログ価格	6,980円(税抜)／7,678円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/22 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



明るさ2倍の高輝度レーザー光

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-RD314GM
カラー	ガンメタリック	レーザー種類	可視光半導体レーザー
クラス	クラス2(Class2)	レーザー色	赤色
レーザー波長	635nm	レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	約100m(夜間時) ※使用環境によって異なります。	使用電池	単四乾電池×2本
連続照射時間	アルカリ電池/約23時間	使用環境温度	10～40℃
材質	真鍮・塗装	サイズ	直径12.9×144.5mm(突起部除く)
重量	約64.7g(電池含む)	付属品	単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書、保証書

明るさ2倍の高輝度レーザー光で、的確なプレゼンが行えます。
プレゼンの際、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。
通常使われている一般的な単四乾電池式で経済的です。
赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。

クリップ付きのスリムサイズで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.