

品番：EA780XP-57

品名：18x126x12mm レーザーホﾟインター(ソフトウェアホﾟインター付)



販売価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜)／15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/17 12:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



通常赤色光の明るさ2倍！高輝度パワーポインタポインター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-RF111GM
対応OS	Windows 10・8.1・8・7 macOS 10.12～10.15	接続方式	2.4GHz RF電波方式
接続範囲	最大半径約15m	出力	最大出力1mW(クラス2)
波長	635nm(赤色光)	到達距離	100m
電源	USB充電式	サイズ	18.5×126×12.3mm
重量	21g	インターフェース	USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状	本体側/USB Type-C、パソコン側/USB A	ボタン	5ボタン

赤色レーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYポインター。
スクリーンへは赤色レーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェアポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
明るさ2倍の高輝度赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。

PowerPointの次スライド/前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。
スライドをズーム表示できます。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れています。付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

代替品

	品番 EA780XP-58 コメント 仕様をご確認ください。
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.