

品番：EA780XP-58

品名：28x140x16mm レーザーポインター



販売価格	7,410円(税抜) / 8,151円(税込)		
カタログ価格	7,410円(税抜) / 8,151円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/03 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1855ページ		



大型ボタンでカンタン操作、レッドレーザー搭載パワーポインター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-RF115GM
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.13~10.15	接続方式	2.4GHz RF電波方式
接続範囲	最大半径約30m	出力	最大1mW(クラス2)
波長	650nm(赤色光)	到達距離	100m
サイズ	28.5×140×16.5mm	重量	30g
材質	ABS樹脂		

大型ボタンで簡単操作、赤色レーザー搭載。

電源	単4電池×1本(付属)	ボタン数	3ボタン
インターフェース	USB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。		

ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。

大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバー不要の簡単接続です。

PowerPointの次スライド/前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。NEXTキーでページ送り操作ができ、長押しでスライド

ショーの開始、終了が操作できます。BACKキーでページ戻し操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。

赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)

手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。

レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.