

品番：EA780XP-62

品名：13x146x13mm グリーンレーザーポインター



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 15:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1855ページ		



80時間連続照射可能な長寿命グリーンレーザーポインター

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-GL1015BK
出力	最大1mW(クラス2)	波長	515nm(緑色光)±10
到達距離	200m	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	φ13×146mm	重量	48g
材質	真鍮	連続照射時間	約80時間※テスト値であり、保証値ではありません。

80時間連続照射可能な長寿命緑色光ポインター

赤色レーザーと比べて約6倍視認性に優れるとされるエメラルドグリーンレーザーを搭載していますので、広い講堂・講義室などで使用しても照射光がハッキリ見えます。

業界最長の80時間連続照射可能な長寿命設計で、経済性に優れています。※2018年9月現在、グリーンレーザーポインターにおいて。

電池交換をLEDでお知らせします。電池交換時期が近づきレーザー照射ボタンを押すと、LEDが赤色に点滅します。

緑色の光線が約200m先まで照射できます。※夜間時、使用環境により異なります。

照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。

クリップ付きの小型サイズです。胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.