

品番：EA780XP-65

品名：13x151x13mm グリーンレーザーポインター



販売価格	10,400円(税抜)／ 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2026/01/22 23:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1855ページ		

赤色より8倍見やすい緑色光搭載のレーザーポインター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-GL1017G
ビーム径	ドット:約5mm(3m先)	出力	最大1mW(クラス2)
波長	532nm(緑色光)	到達距離	200m
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	φ13×156.4mm
重量	41g	材質	真鍮

赤色光より8倍見やすい緑色光レーザー搭載で、明るい部屋でも使用可能な緑色光レーザーポインター
赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、クリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

