

品番：EA780XP-66

品名：30x158x30mm グリーンレーザーポインター(防塵防滴)

	販売価格	32,800円(税抜)／ 36,080円(税込)		
	カタログ価格	32,800円(税抜)／36,080円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/02 10:36現在）		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



高輝度LEDライト付き、IP64防塵防滴で物流から工事現場まで威力を発揮するエメラルドグリーンレーザーポインター

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-GL1012LED
出力	最大1mW(クラス2)	波長	515nm(緑色光)±10nm
到達距離	200m(レーザー光)	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	φ30×158mm	重量	210g
材質	アルミ	レーザー色	エメラルドグリーン
高輝度LEDライト付きで、物流から工事現場まで威力を発揮するIP64防塵防滴仕様のグリーンレーザーポインター			
ポーチ、ストラップ付			
高輝度LEDライト付き、IP64準拠防塵防滴仕様で物流から工事・建設現場まで、様々なシーンで威力を発揮するグリーンレーザーポインターです。			
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のグリーンレーザーを搭載しています。明るい部屋でも使用が可能です。			
レーザー光を20時間連続照射できる省電力設計で、経済的です。			
手の届かない所への指示に便利なグリーンレーザーポインターを搭載し、レーザー光線を約200m先まで照射できます。(※夜間時※使用環境により異なります)			
雨・泥・塵の侵入を防ぎ、ホコリや水気の多い場所でも安心して使用可能なIP64防塵防滴仕様です。			
高輝度LEDライト付きで、夜間でも周りを照らしながらの作業が可能です。			

ストラップを通すためのストラップホールがあり、ストラップも付属しているので、安心して使用できます。

携帯性に便利な収納ポーチが付属しています。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

代替品



品番 EA780XP-36

コメント ビーム径:ドット約5mm(約3m先)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.