

品番：EA780XP-67

品名：13x137x13mm レーザーポインター



販売価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜) / 4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/20 01:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



サッと取りだせるペン型タイプ、適度な重さの上質真鍮製のレーザーポインター

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LP-RD315BK
出力	最大1mW(クラス2)	波長	650nm(赤色光)
到達距離	100m	電源	単4電池×2本(付属)
サイズ	φ13×137mm	重量	40g
材質	アルミ	カラー	ブラック
レーザー発光部	可視光半導体レーザー		

サッと取りだせるペン型タイプ、適度な重さの上質真鍮製のレーザーポインター

プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。

適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。

通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。

赤色の光線を約100m先まで照射できます。(夜間時)

照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。

クリップ付きのスリムサイズなので、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。

消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

代替品

	<p>品番 EA780XP-67A コメント 変更点:型番・JAN</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.