

品番：EA780XP-72

品名：Bluetoothﾌﾟﾚﾝﾾｴｰｼｮﾝﾏｳｽ(ﾘﾝｸﾞ 型)



販売価格	7,700円(税抜)／8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜)／8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/21 16:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1907ページ		



パワーポイントなどの操作に最適なBluetoothリングマウス

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MA-BTRING3BK
対応OS	Windows 11・10 macOS (Sonoma) 14, macOS (Ventura) 13, macOS (Monterey) 12, macOS (BigSur) 11 iPadOS 17・16・15・14.5・14・13.4・13 iOS 17・16・15・14.5・14 ChromeOS Android 13・12・11・10	接続方式	Bluetooth
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。	ボタン数	5ボタン (左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン)
電池タイプ	充電池	電池性能	連続動作時間:約26時間 連続待機時間:約1200時間 使用可能日数:約46日
電波周波数	2.402GHz～2.480GHz	読み取り方式	光学センサー方式 (IR LED)

プロフィール	HOGP (HID over GATT Profile)	分解能	1200カウント/インチ
サイズ(W×D×H)mm	32.9×60.4×35.6	重量(g)	16
付属品	マウス、充電用ケーブル(0.75m)、取扱説明書・保証書	対応機種	Bluetooth5.0 HOGP対応の Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット Apple Macシリーズ・iPad・iPhone Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
対応ソフト	PowerPoint Windows用2013、 2019、2021、Mac用2016 Keynote 9、10、11、12、13		

指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。

すべての操作を親指1本でできます。

Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。

パソコンから離れた場所や、マウスを置くスペースがない場所でも空中でスマートにマウス操作が可能です。

会社でプレゼンする際などにはもちろん、家でリラックスした状態で電子書籍のページめくりやWEBサイトのスクロールなどでも快適に使用できます。

指輪のようにはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。

長時間使用しても指が痛くなりにくいソフト素材です。また、幅広い指のサイズに対応しています。

PowerPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。

※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。

※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。

本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続し充電すれば繰り返しお使いいただけます。

一回の充電で最大約1.5ヶ月使用することができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.