

品番：EA780XP-7A

品名：28.5x93x15.5mm レザ-ポ-インター(3種切替式)



販売価格	4,980円(税抜)／5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜)／5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/03 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



ドット、矢印、アンダーラインの表示切替でプレゼン効果を高めます

仕様

メーカー	東心	レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー
レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)	波長	635nm
照射マーク	ドット、矢印、アンダーライン	ビーム径	ドット:8～10mm(5m先) 矢印:50～70mm(3m先) アンダーライン:300～350mm(3m先)
到達距離	ドット:約50～60m 矢印:約10～15m アンダーライン:約7～8m	電源	単4アルカリ乾電池×2本(付属)
連続使用時間	約30時間	使用温度	25℃±5℃
材質	ABS樹脂	サイズ	93(W)×28.5(D)×15.5(H)mm
重量	42g(電池を含む)	付属品	ケース、単4アルカリ乾電池×2本
3種類の照射マークを切替可能			
入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用			
照射確認できる通電ランプ付き			
消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.