

品番 : EA781BC-7

品名 : 65x55x50mm/ 80kgf/M 8x1.25 マグネット台



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,620円(税抜) / 5,082円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,620円(税抜) / 5,082円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/07/01 11:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1318ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------|--------|-------|---------------------|
| 幅 | 50mm | 奥行 | 65mm |
| 高さ | 55mm | 取付ねじ穴 | M8×P1.25(深さ: 7.6mm) |
| 重量 | 0.96kg | 吸着力 | 80kgf |
| 磁力がON/OFFできるレバー切換式 | | | |
| 測定機器や検査機器の固定用アームの取り付けに最適 | | | |
| 曲面や平面にも吸着可能 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.