

品番：EA781BD-41

品名：φ66x11mm/13kgf マグネットフック



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,700円(税抜) / 2,970円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,700円(税抜) / 2,970円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/08 18:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1320ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------|-----|----------|
| メーカー | カネテック | 型番 | KOC-70 |
| 吸着力 | 130N(13kgf) | サイズ | φ66×11mm |
| 取付ねじ | M6×5mm | 重量 | 210g |

強磁力のハンガーホルダです。

作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。

薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。

専用ハンガー付属

※順次、製品の個装箱と銘板が変更となります。(製品本体の仕様については変更ございません)

代替品

| | |
|--|---|
| | <p>品番 EA781GC-6</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

