

品番：EA781BD-41

品名：φ66x11mm/13kgf マグネットフック



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,700円(税抜) / 2,970円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,700円(税抜) / 2,970円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/11 07:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1320ページ                      |      |   |



### 仕様

|      |             |     |          |
|------|-------------|-----|----------|
| メーカー | カネテック       | 型番  | KOC-70   |
| 吸着力  | 130N(13kgf) | サイズ | φ66×11mm |
| 取付ねじ | M6×5mm      | 重量  | 210g     |

強磁力のハンガーホルダです。


作業構内でのケーブルや仮配線に適しています。

薄鋼板やスチールロッカー、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。

専用ハンガー付属

※順次、製品の個装箱と銘板が変更となります。(製品本体の仕様については変更ございません)

### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA781GC-6<br><b>コメント</b> 仕様をご確認ください。 |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

