

品番 : EA781EA-12

品名 : 15.9x33.3x35mm/40N 強力マグネット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,790円(税抜) / 3,069円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,790円(税抜) / 3,069円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/02/21 09:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1314ページ                      |      |   |



#### 仕様

|     |           |      |                 |
|-----|-----------|------|-----------------|
| 吸着力 | 40N(4kgf) | 幅    | 33.3mm          |
| 奥行  | 15.9mm    | 高さ   | 35mm            |
| 内幅  | 7.9mm     | 使用温度 | 550℃以下          |
| 重量  | 90g       | 材質   | アルニコ磁石(Alnico5) |

金属部品の吸着、保持、クランプ用

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.