


品番：EA781EA-2

品名：25x40x25mm/ 90N 強力マグネット(5mm穴付)



販売価格	4,950円(税抜) / 5,445円(税込)		
カタログ価格	4,950円(税抜) / 5,445円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/06 15:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1314ページ		



仕様

吸着力	90N (9kgf)	幅	40mm
奥行	25mm	高さ	25mm
内幅	20mm	穴径	5mm
使用温度	550°C以下	重量	120g
材質	アルニコ磁石 (Alnico5)		
ねじ溝なし			
溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適			
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.