

品番：EA781EA-24

品名：φ25.4x15.9mm/ 34N 強力マグネット



販売価格	1,700円(税抜)／1,870円(税込)			
カタログ価格	1,700円(税抜)／1,870円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 14:20現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1363ページ			



仕様

吸着力	34N (3.4kgf)	直径	25.4mm
高さ	15.9mm	穴径	4.8mm
内幅	5.6～8.7mm	使用温度	550℃以下
重量	50g	材質	アルニコ磁石 (Alnico5)
クランプ、保持、スイッチ用に最適			
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

代替品

	品番	EA781EB-5
	コメント	φ27x25mm/61N/M6x1.0

