

品番：EA781EA-25

品名：φ31.8x25.4mm/ 48N 強力マグネット



販売価格	2,620円(税抜)／2,882円(税込)		
カタログ価格	2,620円(税抜)／2,882円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/16 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



仕様

吸着力	48N (4.8kgf)	直径	31.8mm
高さ	25.4mm	穴径	7.1mm
内幅	8.0～12.7mm	使用温度	550℃以下
重量	113g	材質	アルニコ磁石 (Alnico5)
クランプ、保持、スイッチ用に最適			
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

代替品

	品番	EA781EB-6
	コメント	φ35x30mm/147N/M6x1.0

