品番：EA781EA-5

品名：57x70x41mm/370N 強力マグネット(8mm穴付)



販売価格	15,000円（税抜）／ 16,500円（税込）			
カタログ価格	15,000円（税抜）／16,500円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2026/03/10 15:30現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1314ページ			



仕様

吸着力	370N（37kgf）	幅	70mm
奥行	57.2mm	高さ	41.3mm
内幅	34.1mm	穴径	7.9mm
穴数	2	使用温度	550℃以下
重量	710g	材質	アルニコ磁石（Alnico5）
ねじ溝なし			
溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適			
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.