

品番 : EA781EB-1

品名 : ϕ 9.5x15mm/M3x0.5/ 10N 強力マグネット



販売価格	445円(税抜) / 490円(税込)		
カタログ価格	445円(税抜) / 490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/19 20:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



アーニコ磁石

アルミニウム、錫を主成分とする磁石で、磁化されると強力な磁力を発揮します。

最高温度

350°C以下

○ 耐熱性に優れています

× 高温で強度が低下

仕様

直径	9.5mm	高さ	15mm
ねじサイズ	M3×0.5	ねじ深さ	2mm
重量	5g	吸着力	10N(1kgf)
材質	磁石:アルニコ磁石(Alnico5) 本体:軟鋼 スペーサー:アルミ	使用温度	220°C以下

ねじ穴付きの超強力マグネット

保持、固定、グリップ用に最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.