

品番 : EA781EB-2

品名 :  $\phi 12.7 \times 16\text{mm}/\text{M}4 \times 0.7 / 20\text{N}$  強力マグネット



販売価格	655円(税抜)／721円(税込)		
カタログ価格	655円(税抜)／721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 23:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1363ページ		



アーニコ磁石  
アルミニウム、錫を主成分とする磁性金属です。  
耐熱性が高く、強度が高く、機械的強度が優れています。  
350°Cまで  
○ 耐熱性  
○ 機械的強度  
X 吸着力

#### 仕様

直径	12.7mm	高さ	15.9mm
ねじサイズ	M4×0.7	ねじ深さ	4mm
重量	15g	吸着力	20N(2kgf)
材質	磁石:アルニコ磁石(Alnico5) 本体:軟鋼 スペーサー:アルミ	使用温度	220°C以下

ねじ穴付きの超強力マグネット

保持、固定、グリップ用に最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.