

品番：EA781EB-3

品名：φ17.5x16mm/M6x1.0/26.5N 強力マグネット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 705円(税抜) / 776円(税込) | | |
| カタログ価格 | 705円(税抜) / 776円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/27 08:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1315ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--|------|----------------|
| 直径 | 17.5mm | 高さ | 16mm |
| ねじサイズ | M6×1.0 | ねじ深さ | 4mm |
| 重量 | 23g | 吸着力 | 26.5N(2.65kgf) |
| 材質 | 磁石:アルニコ磁石(Alnico5) 本体:軟鋼 スペーサー:アルミ | 使用温度 | 220℃以下 |

ねじ穴付きの超強力マグネット


保持、固定、グリップ用に最適

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

代替品

| | |
|--|--|
|  | <p>品番 EA781EB-2</p> <p>コメント 価格・仕様異なります</p> |
|--|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.