

品番：EA781EB-33

品名：15 x60x 5mm 強力マグネット(2本)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,390円(税抜) / 2,629円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,390円(税抜) / 2,629円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2025/05/14 19:08現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 1363ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---------|--------|------------------|
| 幅 | 15mm | 長さ | 60mm |
| 高さ | 5mm | 重量(2個) | 130g |
| 磁束密度(ガウス) | 1100 | 材質 | アルニコ磁石 (Alnico5) |
| 使用温度 | 550°C以下 | 入数 | 2個 |

リードスイッチ、リレー、ホール効果センサーに最適なバーマグネット

マグネットのN極側に切れ込みが入っています

温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用

磁気防止プレート付き

※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.